



<b>Produktnummer</b>	<b>1806.1102</b>
Gewicht	5,818 g
Produktfamilie	Wippschalter
Schaltfunktion	Ausschalter (SPST)
Polzahl	2 x 1-polig
Mechanische Lebensdauer	10E4
Schaltleistung IEC	10 (4) A 250 V AC 1E4 6 (4) A 250 V AC 5E4
Schaltleistung Nordamerika	6 A 125 V AC 1/4 HP 6 A 250 V AC 1/2 HP
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC)
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Anschlüsse	Steckanschluss: 4.8

#### Temperaturangaben

Anschlussseite min.	-20 ° C
Anschlussseite max.	100 ° C
Betätigungsseite min.	-20 ° C
Betätigungsseite max.	55 ° C
Glühdrahttesttemperatur	850 °C

#### Farben & Material

Betätiger und Zusatzbetätiger	Wippe: PA, schwarz Wippe: PA, schwarz
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz
Lageranschluss	Versilbert
Außenanschluss	Versilbert
Kontaktmaterial	Ag

#### Physikalische Eigenschaften

Kontaktabstand	≥ 3
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N

#### Schutzart & Prüfzeichen

Anschluss	IP 40
Betätiger	IP 40
Entflammbarkeit	UL 94 V-2
Geeignet für Geräte der Schutzklasse II	
Prüfzeichen	