

Données techniques

2470PJO075P30

EAN 4031582010398

Roulette pivotante, Monture en acier embouté,
Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes.

Corps de roue polypropylène, Bandage :
TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non
tachant, moyeu lisse, Trou central

Les roulettes peuvent être montées avec des vis
standard de dimensions différentes..

Optionnel:

Cette roulette existe également en version
antistatique. A la commande, remplacer PJO par
YGO..

Diamètre de roue	75 mm
Largeur de bandage	25 mm
Trou central	11 mm
Déport	24 mm
Diamètre d'encombrement	123 mm
Hauteur de la roulette	100 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.209 Kg / daN
Capacité de charge dynamique	75 Kg / daN
Capacité de charge statique	150 Kg / daN
Rayon d'encombrement	61.5 mm
Durété du bandage	A 87 Shore



Variantes:

