

ÖLBINDEMITTEL TYP III R FEIN

Zum Binden von umweltbelastenden Treibstoff- und Ölflecken auf saugenden und nicht saugenden Oberflächen wie z. B. Beton, Asphalt, Pflaster, Fliesen u.v.m. Für Anwendungen im Bereich PKW- und LKW-Werkstätten, Feuerwehr, Autobahn- und Straßenmeistereien, Tankstellen, Industrie- und Handwerksbetriebe, Speditionen, Abschleppdienste und Landwirtschaft.

EIGENSCHAFTEN:

- bindet Ölflecken, Treibstoff und sonstige Chemikalien
- für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe
- einfache Handhabung
- für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- als Chemikalienbinder geeignet (Vortest) – Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden
- auch auf nassem Untergrund anwendbar
- schnell und wirtschaftlich
- rein ökologisch, 100 %-iges Recyclingprodukt

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Typ III R Fein – 40 Liter
Körnung	0,125 mm – 1 mm
Ölbindung	1 Liter PETEC Ölbindemittel bindet 0,54 Liter Öl
Lagerfähigkeit	unbegrenzt; kühl und trocken lagern
Entsorgung	Geprüft und zugelassen vom Materialprüfungsamt Dortmund und vom Hygieneinstitut Gelsenkirchen. Verbrauchtes Ölbindemittel ist nach behördlicher Vorschrift zu entsorgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

5 cm dicke Ölbindemittel-Schicht auf die verölte Fläche geben und einwirken lassen. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, gegebenenfalls das Bindemittel mit einem Besen hin- und herkehren. Anschließend das Ölbindemittel beseitigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 72320

40 Liter Sack