

Artikelnummer: 129817

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 1000 x 600 mm: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul] Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm Buitenafmetingen: B 1170 x D 600 mm. Hoogte laadoppervlak: 285 mm Hoogte duwbeugel: 990 mm Wandhoogte: 500 mm Draagvermogen: 500 kg Wiel a^o: 200 mm

