

Artikelnummer: 155674

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen Projahn ECOBlue, met wielen, 400 kg belastbaar, 6 vakken

Langbeschreibung: Werkplaatswagen Projahn ECOBlue, met wielen, 400 kg belastbaar, 6 vakken: De Projahn ECOBlue werkplaatswagen heeft zes laden en is mobiel dankzij de wielen. De werkplaatswagen Projahn ECOBlue kan een totale belasting van 400 kg dragen. De praktische werkplaatswagen Projahn ECOBlue combineert een hoge functionaliteit met een goede kwaliteit tegen een eerlijke prijs. De werkplaatswagen heeft zes laden en twee vaste en twee bestuurbare kunststof wielen. Bovendien is een rol- en roterende rem gemonteerd om weggrollen te voorkomen. De Projahn ECOBlue werkplaatswagen heeft een uitstekende stabiliteit en torsiestijfheid. Uitgerust met een centraal veiligheidssysteem is een centraal sluitsysteem met cilinderslot geïnstalleerd. Op verzoek kunnen de laden worden uitgerust met drie PRO Form gereedschapsinzetstukken. De zuinige professionele werkplaatswagen kan met een zijdelings gemonteerde handgreep worden verplaatst. Het product bestaat uit 0,8 mm gepoedercoat plaatstaal en is 1.010 mm hoog en 678 mm breed. De afzonderlijke laden kunnen tot 35 kg belast worden, het totale draagvermogen bedraagt 400 kg. De 50 kg blauwe professionele werkplaatswagen Projahn ECOBlue brengt meer orde in de werkplaats. Meer details:

- 6 laden
- Ladehoogte: 3 x 75 mm, 3 x 154 mm, 3 x 154 mm
- Wielen: 2 x vast, 2 x bestuurbaar, 2 x stuurbaar van kunststof
- Afmetingen van de rollen: 127 x 32 mm
- Draagvermogen per lade: 35 kg
- Totaal draagvermogen: 400 kg
- Materiaal: plaatstaal, gepoedercoat
- Materiaaldikte: 0,8 mm
- Kleur: Blauw
- afmetingen: 1.010 x 678 x 459 mm
- Gewicht: 50 kg

