

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 23799 ESD-Paletten-Fahrgestell



**Transportgeräte**



Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	750
<b>Ladeflächenhöhe (mm)</b>	282
<b>Nutzflächenlänge (mm)</b>	810
<b>Nutzflächenbreite (mm)</b>	610
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	855
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	655
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	329
<b>Bereifung</b>	TPE-ESD
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>GTIN</b>	4017976237992