

Artikelnummer: 155674

Kurzbeschreibung: Werkstattwagen Projahn ECOBlue, mit Rollen, 400 kg Lastkraft, 6 Schubfächer

Langbeschreibung: Werkstattwagen Projahn ECOBlue, mit Rollen, 400 kg Lastkraft, 6 Schubfächer: Der Werkstattwagen Projahn ECOBlue hat sechs Schubfächer und ist dank seiner Rollen fahrbar. Insgesamt ist der Werkstattwagen Projahn ECOBlue mit 400 kg belastbar. Der praktische Werkstattwagen Projahn ECOBlue vereint hohe Funktionalität und gute Qualität zu einem fairen Preis. Der Werkstattwagen bietet sechs Schubfächer und hat zwei feststehende und zwei lenkbare Kunststoffrollen.

Zudem ist eine Roll- und Drehbremse angebracht, die das Wegrollen verhindert. Der Werkstattwagen Projahn ECOBlue weist dabei eine hervorragende Stabilität und Verwindungssteifigkeit auf. Ausgestattet mit einem Zentral-Sicherheits-Stoppssystem, ist eine Zentralverriegelung mit Zylinderschloss angebracht. Die Schubfächer können auf Wunsch mit drei PRO Form-Werkzeugeinlagen bestückt werden. Verschieben lässt sich der ökonomische Profi-Werkstattwagen mit einem Handgriff, der auf der Seite angebracht ist. Das Produkt besteht aus 0,8 mm pulverbeschichtetem Stahlblech und ist 1.010 mm hoch und 678 mm breit. Die einzelnen Schubladen lassen sich auf 35 kg belasten, die Gesamtbelastbarkeit liegt bei 400 kg. Der 50 kg schwere blaue Profi-Werkstattwagen Projahn ECOBlue bringt mehr Ordnung in die Werkstatt. Weitere Details: 6 Schubfächer Höhe Schubfächer: 3 x 75 mm, 3 x 154 mm Rollen: 2 x feststehend, 2 x lenkbar aus Kunststoff Rollenabmessungen: 127 x 32 mm Belastbarkeit pro Schubfach: 35 kg Belastbarkeit insgesamt: 400 kg Material: Stahlblech, pulverbeschichtet Materialstärke: 0,8 mm Farbe: Blau Maße: 1.010 x 678 x 459 mm Gewicht: 50 kg



EAN/GTIN: 4000146018897