

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HTX00E



Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Info Light:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt dir an, ob dein Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Silence Programm:** Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh
Anzahl Maßgedecke: 13
Wasserverbrauch: 9.0 l
Programmdauer: 4:30 h
Geräuschwert: 46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33.2 kg
Bruttogewicht: 35.3 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005387496
Gerätetyp: Vollintegriert

Sonderzubehör

SMZ5300	Stielglas Korb
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HTX00E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 45 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G




²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV4HTX00E**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm