

## Thurmetall rayonnage modulaire - rayonnage départ Modul 3

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm, charge max. par tablette 75 kg, 4 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris pigeon



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 218320



## Thurmetall Ray. d'atelier Modul 3

### modulables

rayonnage modulaire - rayonnage départ




- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm
- charge max. par tablette 75 kg
- 4 niveaux avec tablette en acier
- hauteurs de compartiments réglables par pas de 25 mm selon l'usage prévu et vos besoins
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris pigeon

- montants avec fourreaux pour fourche
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

## Détails techniques

|                             |                     |                        |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| type de meuble              | rayonnage           | utilisation            | unilatéral              |
| type de rayonnage           | rayonnage modulaire | équipement rayonnage   | tablettes               |
| rayonnage modulaire         | système à visser    | type tablette/niveau   | tablette en acier       |
| champ de rayonnage          | rayonnage départ    | surface de tablette    | finition peinture époxy |
| matériau                    | acier               | surface de montant     | finition peinture époxy |
| hauteur                     | 2100 mm             | soubassement           | fourreaux pour fourche  |
| largeur                     | 805 mm              | couleur de la tablette | gris pigeon             |
| profondeur                  | 695 mm              | couleur du montant     | bleu pigeon             |
| charge maxi par tablette    | 75 kg               | exécution couleur      | bleu pigeon/gris pigeon |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce             | garantie               | 5 années                |
| tablette réglable au pas    | 25 mm               | Poids                  | 200 kg                  |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 218342 |  | double porte battante, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm                               |
| 218347 |  | double porte battante vitrée, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm                        |
| 218351 |  | Plinthe de socle, hauteur x largeur 100 x 805 mm, pour larg. armoire 805 mm, en acier, coloris noir |