

## stumpf armoire pour produits dangereux

convient pour substances dangereuses pour l'eau, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, double porte battante avec perforation décorative, ouverture via poignée à étrier, 7 niveaux avec tablette de rétention, 3 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1003 jaune de sécurité



Numéro d'article: 530609

## stumpf Armoire de sécurité avec ventilation forcée naturelle

armoire pour produits dangereux

- convient pour substances dangereuses pour l'eau
- pour stockage dans l'atelier de travail
- pas protégé contre les incendies
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante avec perforation décorative, ouverture via poignée à étrier
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre, Mécanisme de fermeture 3 points

stumpf®





- avec poche pour documents de sécurité
- 7 niveaux avec tablette de rétention
- force par plateau 100 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention de la tablette de rétention 10 l
- 3 tiroir(s)
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes
- à cloison de séparation médiane
- ventilation et purge avec ventilation naturelle forcée par les grilles d'aération
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1003 jaune de sécurité
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification TÜV
- répond aux exigences WHG §19 alinéa 1
- satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	équipement porte	poche pour documents de sécurité
type de stockage de produits dan	armoire	verrouillable	oui
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	système de fermeture	serrure à cylindre
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau	poignée	poignée à étrier
coupe-feu	pas protégé contre les incendies	matériau	acier
hauteur	1800 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1000 mm	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
profondeur	500 mm	couleur du corps	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes, tiroirs	couleur de la face avant	jaune de sécurité // RAL1003
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette de rétention	surface de face avant	finition peinture époxy
tablette réglable au pas	25 mm	surface de tablette	galvanisé
volume de rétention des tablette	10 l	certification	certification TÜV
charge tablette	100 kg	certification GefStoffV	satisfait aux exigences de l'ordonnance sur les produits dangereux, art. 24, section 1
nombre de tiroirs	3 pièce	certification WHG	répond aux exigences WHG §19 alinéa 1
ventilation et purge armoire	ventilation naturelle forcée	garantie	5 années
type de porte	double porte battante	Poids	110 kg

avec ventilation

## Accessoires

530610		tablette de rétention pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 500 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
530615		Couvercle en tôle perforée pour tablette de rétention, largeur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
221116		gants de protection, en nitrile en vert, doublé et profilé, taille 8
221369		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, teinté, avec filtre UV, équipement : extrémités de cintre souples
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural