

Manometer PAGN-26-10-P10

Teilenummer: 543488

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 10 bar
Nenngröße Manometer	26
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43 NEMA 4
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	Cartridge 10 mm
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	15 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff