



Art.-Nr.: 33235
SECUR@LeanStreamer
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste Gr. 00, 160 A
Anschluss Schraube, oben/unten drehbar,
Berührungsschutz nach BGV A3

System :

100mm-System
185mm-System power

Produktvorteile :

Im Deckel sind selbstschließende Prüflöcher vorhanden.

Standards :

IEC 60269-1:2006
IEC 60269-2:2006
EN 60269-1:2007
HD 60269-2:2007
DIN EN 60269-1/03.08
DIN VDE 0636-2/03.08

Approbationen :

IEC (CB), GOST, CCC

Typnummer: SLS00

CCC Zertifikat: 2004010302117261

Elektrische Werte :

3-polig schaltbar, 690 V a.c.

160 A,

Bed. Bemessungskurzschlussstrom 50 kA (Sicherungen gL/gG)

Schaltvermögen/Gebrauchskategorien, AC22 B (690 V), AC23 B (400V), AC23 B (500V,125A)

für Sicherungseinsätze IEC 60269-2-1 (I) / DIN VDE 0636-201 Gr. 00 bis 12 W

Verlustleistung

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 12,8 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 20 W.)

Schutzart IP30 frontseitig, im Anschlussbereich vom Einbau abhängig

Mechanische Werte :

Breite x Höhe x Tiefe (mm): 50 x 455 x 120

Gewicht (g): 1370

Befestigungsart: auf gebohrter Sammelschiene anschraubbar,

M8, 12 - 14 Nm Drehmoment,

bzw. mittels Klemmbügel,

Adapter für 185-mm-System,

Anschluss 70mm², Schraube M8, 12 - 14 Nm Drehmoment,

Anschluss Schelle 1,5-70mm², 3Nm Drehmoment

Prismenklemme 16-70mm², 3Nm Drehmoment

Werkstoffeigenschaften :

Basiskörper:

temperaturbeständig bis 120°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200

Berührungsschutz:

temperaturbeständig bis 120°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200,

Deckel:

temperaturbeständig bis 125°C,

selbstverlöschend nach UL 94,

Kriechstromfestigkeit CTI 200,

halogenfrei

Kontakte:

fremdgefederte Kupferkontakte, versilbert

Hinweise :

mit Adapter (Zubehör) für das 185mm-System power

Zubehör für Artikel 33235 :

03727 Schellenanschluss

Gr. 00

30894 Schraubanschluss M 8

mit Federscheibe

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Zubehör für Artikel 33235 :

- 33036 Blendleiste
für Leiste 33 980

- 33113 Abstützwinkel für Frontblenden
für Leiste 33 100, 33 103, 33 218

- 33126 Stromwandler 150 A / 5 A
3 VA / Klasse 1

- 33127 Stromwandler 200 A / 5 A
3 VA / Klasse 1

- 33156 Meldeschalter
1 Wechsler : 250 V AC / 5 A; 30 V DC / 4 A

- 33224 Prismenklemme für Lasttrennschalter
für Cu und Al 16 - 70 mm²

- 33236 Einfachadapter
185 mm; für 33235, 33286

- 33237 Doppeladapter
185mm, für 33235, 33286

- 33238 Klemmbügel
für 33235

- 33257 Blendleiste

- 33280 Anschlussraumabdeckung zur Anpassung an LTL Gr. 1-3
für Secur Leanstreamer Art. Nr. 33235

- 33282 Einfachadapter mit Klemmbügel, bohrungslos
185mm; für 33235, 33283

- 33292 Stromwandler 200 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 0,5

- 33300 Befestigungsclip für Stromwandler
für Adapter SECUR®LeanStreamer