



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6230 Kiepbak zonder aftapkraan



De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren "A": met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
Inhoud (liter)	300
Bakmaat (mm)	1088 x 630 x 498
Stortzijde hoogte zonder wielen (mm)	418
Stortzijde hoogte met wielen (mm)	655
Totale lengte (mm)	1313
Totale breedte (mm)	690
Totale hoogte (mm)	576
Uitvoering	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	78
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73101000
GTIN	4017976166230