

Produktinformation

97 22 240 SB

Crimpzange



- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von isolierten Kabelschuhen und isolierten Schrumpfschlauchverbindern sowie unisolierten, offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf
- Spezialstahl, hochfest




Allgemein

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 97 22 240 SB |
| EAN | 4003773070733 |
| Zange | schwarz lackiert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht | 280 g |
| Abmessungen | 240 x 85 x 25 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung | isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder |
| Kapazität Quadratmillimeter | 0,5 — 6,0 mm ² |
| Anzahl der Nester | 3 |
| AWG | 20 — 10 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B



97 21 215 B