


Productinformatie

97 49 50

- Toepassing: Coax-verbinders/autotelefoon RG 58, 174, 188, 316
hulzen: 3,9, 5,4, 6,4, 2,1, 1,3, 0,95

Krimpprofiel

Voor coax-verbinders / autotelefoon



Algemeen

Artikel-nr.	97 49 50
EAN	4003773030966
gewicht	48 g
Afmetingen	50 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	Coax-verbinder/auto-telefoon RG 58, 174, 188, 316
Aantal krimpprofielen	6
Capaciteit SW mm	3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen