

Termékinformációk

97 71 180

Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez



- Könnyű és karcsú kivitel
- VDE változatban is
- Könnyű krimpelés az optimalizált áttételnek köszönhetően
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 16 mm² tartományban
- Sajtolás jelölt fél-gömbölyű profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- 9 darab különösen mély profil kúpos oldalfelületekkel
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

| | |
|-----------|--------------------|
| Cikkszám | 97 71 180 |
| EAN | 4003773040668 |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 205 g |
| Méreték | 180 x 49 x 15 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Alkalmazás | érvéghüvelyek |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,25 — 16,0 mm ² |
| Fészkek száma | 9 |
| AWG | 24 — 6 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

