

XP20SN 30/30 SB

Artikelnummer: 76647 | EAN: 4003318766473

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlossern, Tür-Zusatzschlossern und Vorhängeschlossern, z.B. 83 und 86TI
- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

Technologie

- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
- Mit Sicherungskarte (Originale ABUS-Ersatzschlüssel und Zylinder werden nur gegen Vorlage der Sicherungskarte gefertigt)
- Bohrmulden- / Wendeschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr) mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.)
- Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
- Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen
- mit auswechselbaren, farbigen Kunststoffkappen
- Inkl. drei kodifizierte Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 9

Technische Daten

: Haussicherheit
Produkt: XP20S
Schließung: verschiedenschließend
Verpackungseinheit: 3
Färbung: vernickelt
links [mm]: 30
Anzahl mitgelieferte Schlüssel: inkl. 3 Schlüssel
Artikelgruppe: 17
Zylinderlänge [mm]: 30/30
Gewicht [g]: 232
Security Level HaSi: 9
Technische Symbole: Bohrmuldenschlüssel|Not- und Gefahrenfunktion|Gehärtete Stifte erschweren Manipulation durch Bohren|Zu diesem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder, Vorhängeschlösser|Service Zylinder|Schutz gegen Hammerschläge
Prüfsymbole: SKG**
rechts [mm]: 30
Zylinderart: Doppelzylinder
Verpackungsart: Blister-Verpackung



UVP: 93,50 EUR

Not- und Gefahrenfunktion: Ja
inkl. Sicherungskarte: Ja
System: Wendeschlüsselsystem

