


RAPIDLIFT wielonderstel



draagvermogen 12000 kg,
laadvlakte lengte 720 - 1500 mm,
platform met rubber laag, onderstel
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 12
rollen



Artikelnummer: 141810



RAPIDLIFT Verstelbare onderwagen

Draagvermogen 12000 kg

wielonderstel

- draagvermogen 12000 kg
- laadvlakte lengte 720 - 1500 mm
- steunplaat lengte x breedte 360 x 220 mm
- platform met rubber laag
- met handgrepen
- in de breedte verstelbaar
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 12 rollen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	banden	nylon
type roller	wielonderstel	materiaal velg	nylon
draagvermogen	12000 kg	wiellager	kogellager
lengte steunplaat	360 mm	wielen aantal/soort	12 rollen
breedte steunplaat	220 mm	wiel-Ø	85 mm
lengte laadvlak	720-1500 mm	wielbreedte	90 mm

oppervlak platform	met rubber laag	hoogte	110 mm
laadvlak uitrusting	handgrepen	lengte	420 mm
materiaal	staal	breedte	268 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	gelakt
transporttoestel functie	in de breedte verstelbaar	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	nee	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat