

Helge Nyberg ladderwagen Serie 100

draagvermogen 200 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 425 mm, etage(s) van hout, met uittrekbare ladder aan kopzijde, frame met corrosiebeschermende zinklaag, met rubber-banden

Artikelnummer: 146182



HelgeNyberg AB

Helge Nyberg Ladderwagen Serie 100

Draagvermogen 200 kg

ladderwagen

- draagvermogen 200 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 425 mm
- etage(s) van hout
- met uittrekbare ladder aan kopzijde
- opbouw 3 treden
- frame met corrosiebeschermende zinklaag
- hoogte x lengte x breedte 1585 x 1270 x 460 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	rubber
type wagen	ladderwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	200 kg	materiaal	stalen buis

lengte laadvlak	1000 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	425 mm	etage-inrichting	recht
hoogte	1585 mm	constructies	3 treden
etages aantal	4 stuks	wagen uitrusting	uittrekbare ladder aan kopzijde
etage type	houten plaat	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	125 mm
draagvermogen etage	100 kg	wiellager	kogellager
lengte	1270 mm	oppervlak	verzinkt
breedte	460 mm	gewicht	50 kg