

loopkat

trekbelasting 2000 kg, flensbreedte
194 - 305 mm

Artikelnummer: 149170



Duwloopkat

Draagvermogen 2000 kg

loopkat

- trekbelasting 2000 kg
- flensbreedte 194 - 305 mm
- bouwhoogte 217 mm
- diepte 276 mm
- min. 1,1 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 75 mm, breedte van de haakophanging 36 mm
- gewicht 20 kg

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------------|-------|
| hijswerktuig | hijswerktuig | breedte haakophanging | 36 mm |
| hijswerktuigtype | loopkat | afstand inhangning/drager | 75 mm |
| trekbelasting | 2000 kg | min. draaicirkel | 1,1 m |
| flensbreedte | 194-305 mm | kleur | rood |
| materiaal | staal | kleur loopwiel | zwart |
| bouwhoogte | 217 mm | gewicht | 20 kg |
| diepte | 276 mm | | |

Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging