

## Rollcart chariot à ridelles

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 400 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (tube d'acier), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 157968

## Rollcart Chariot à ridelles tubulaire

### Force 400 kg

chariot à ridelles

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 400 mm
- hauteur de charge 245 mm
- hauteur x longueur x largeur 950 x 970 x 500 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (tube d'acier)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	poignée	1 pièce

type de chariot à dossier	chariot à ridelles	rabattable	non
charge	400 kg	bordure de sécurité	non
hauteur de charge	245 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	850 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	400 mm	Ø de roue	160 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
rehausse	1 ridelle (tube d'acier)	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
emboîtable	non	hauteur	950 mm
matériau de châssis	acier	longueur	970 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	largeur	500 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	Poids	27 kg
matériau de finition	soudé		

## Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de maintenance, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de maintenance, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de maintenance, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de maintenance, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de maintenance, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal