

## Rollcart vierwandwagens

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 850 x 470 mm,  
platform van hout, opbouw 4  
wanden (massief), constructie in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, met TPE-banden

Artikelnummer: 158001



## Rollcart Vierwandwagen

### Draagvermogen 400 kg

vierwandwagens











- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 470 mm
- laadhoogte 245 mm
- platform van hout
- opbouw 4 wanden (massief)
- constructie in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 950 x 1020 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden

## Technische details

|                    |                |                      |                         |
|--------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| transporttoestel   | transportwagen | materiaal verwerking | gelast                  |
| type wagen         | platformwagen  | euronorm             | nee                     |
| type platformwagen | vierwandwagens | schuifbeugel         | 2 stuks                 |
| draagvermogen      | 500 kg         | wielen aantal/soort  | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| laadhoogte         | 245 mm         | banden               | TPE                     |
| lengte laadvlak    | 850 mm         | wiel-ø               | 160 mm                  |

|                     |                          |         |         |
|---------------------|--------------------------|---------|---------|
| breedte laadvlak    | 470 mm                   | hoogte  | 950 mm  |
| materiaal platform  | hout                     | lengte  | 1020 mm |
| constructies        | 4 wanden (massief)       | breedte | 500 mm  |
| oppervlak onderstel | m. poedercoating         | gewicht | 42 kg   |
| kleur               | gentiaanblauw // RAL5010 |         |         |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 157956 |    | centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 160 mm  |
| 158397 |    | stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 158398 |    | gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm   |
| 158401 |    | ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                           |
| 158404 |   | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof   |
| 158411 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 158416 |  | voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158420 |  | schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4   |
| 158421 |  | schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4  |
| 158425 |  | laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |