

## Rollcart cash-and-carrywagens

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 990 x 695 mm,  
platform van hout, opbouw 1  
kopwand (stalen buizen), meerdere  
wagens plaatsbesparend in elkaar  
schuifbaar, onderstel in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
wielen met TPE-banden



Artikelnummer: 158024

## Rollcart cash-and-carrywagens

### plaatsbesparend in elkaar schuifbaar

cash-and-carrywagens

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 990 x 695 mm
- laadhoogte 300 mm
- hoogte x lengte x breedte 960 x 1080 x 870 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (stalen buizen)
- meerdere wagens plaatsbesparend in elkaar schuifbaar
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	borgrand	nee
type platformwagen	cash-and-carrywagens	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	banden	TPE

elektrisch geleidend	nee	wiellager	groefkogellager
laadhoogte	300 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	990 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	695 mm	hoogte	960 mm
materiaal platform	hout	lengte	1080 mm
constructies	1 kopwand (stalen buizen)	breedte	870 mm
nestbaar	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	32 kg
schuifbeugel	1 stuks		

## Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar