

Rollcart platformwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 2000 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met elastiek-banden

Artikelnummer: 158032



Rollcart zware platformwagen

Draagvermogen 1200 kg

platformwagen






- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 800 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- platform Waterdicht
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	0 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	1200 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
laadhoogte	285 mm	banden	elastiek
lengte laadvlak	2000 mm	wiellager	kogellager

breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
platform uitvoering	Waterdicht	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	zeefdrukplaat	lengte	2060 mm
oppervlak platform	antislip	breedte	800 mm
constructies	geen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
nestbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	gewicht	59 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar