

Rollcart chariot à plateaux

force 250 kg, avec 5 plateau(x),
plateau longueur x largeur 775 x 475
mm, plateau(x) en MDF en hêtre,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158137



Rollcart Chariot à plateaux

Force 250 kg

chariot à plateaux

- force 250 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 775 x 475 mm
- plateau(x) en MDF en hêtre
- plateau(x) avec rebord antichute
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1500 x 860 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | norme européenne | non |
| type de chariot | chariot à plateaux | alignement de niveaux | droit |
| longueur de plateau | 775 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau | 475 mm | pneumatique | TPE |
| hauteur | 1500 mm | Ø de roue | 160 mm |
| nombre de plateaux | 5 pièce | roulement | roulement rainuré à billes |
| charge | 250 kg | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| matériau plateau(x) | MDF | matériau de boîtier | acier |
| Couleur du plateau | hêtre | conducteur d'électricité | non |
| équipement plateau(x) | rebord antichute | poignée | 0 pièce |
| matériau | acier | rabattable | non |
| matériau de finition | soudé | surface | finition peinture époxy |
| longueur | 860 mm | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| largeur | 500 mm | Poids | 57 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 157956 |  | frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm |
| 158397 |  | roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158401 |  | jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158411 |  | Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 158416 |  | protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |