

bott **vitrinekast** verso

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 232497



vitrinekast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 550 mm
- staalconstructie, gelast
- dubbele openslaande deur met venster
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 75 kg
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	vitrinekast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
type deur	dubbele openslaande deur	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1050 mm	materiaal	staal
diepte	550 mm	materiaal verwerking	gelast
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	104,582 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

233022



Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 1050 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen

217145



handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389



bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen