

## **bott** **scheidings- en** **vakkenwanden** verso

met 3 vakken, passend voor  
fronthoogte 175 mm, van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 232989



scheidings- en vakkenwanden





- met 3 vakken
- passend voor fronthoogte 175 mm
- voor kasten met een breedte van 525 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

meubeltype	kast	voor kastbreedte	525 mm
type kast	accessoire	voor kastdiepte	550 mm
accessoires voor		vakken aantal	3 stuks
type binneninrichting	indeling	materiaal	staal

type indeling	scheidings- en vakkenwanden	oppervlak	verzinkt
voor fronthoogte	175 mm	gewicht	0,928 kg

### Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen