

handtrekwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 820 x 650 mm,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in zwart, 2 wielen,
wielen met massief rubber-banden



Artikelnummer: 272231

handtrekwagen





- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 820 x 650 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 1600 x 910 mm
- dissel met duwgriep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- 2 wielen
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand parallel
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	platform	opengewerkt
type wagen	handtrekwagen	materiaal platform	hout
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	820 mm	banden	massief rubber
breedte laadvlak	650 mm	wielstand	parallel
materiaal	staal	oppervlak onderstel	m. poedercoating
hoogte	900 mm	kleur	zwart
stuurstang	ja	levering	gedemonteerd

dissel	met duwgreep	garantie	5 jaar
lengte	1600 mm	gewicht	19 kg
breedte	910 mm		

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
215917		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 140 x 140 mm, passend voor 10 dvd's
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat