

Rollcart laadbord

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1600 x 900 mm,
platform van MDF in beuken,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw

Artikelnummer: 404947



Rollcart Laadbord

draagvermogen 500 kg

laadbord

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 900 mm
- platform van MDF in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	massief rubber
type wagen	laadbord	materiaal	staal
draagvermogen	500 kg	materiaal verwerking	gelast
constructies	geen	euronorm	nee
lengte laadvlak	1600 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
breedte laadvlak	900 mm	stuurstang	nee
materiaal platform	MDF	wielstand	rechthoekig
kleur platform	beuken	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1600 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	900 mm	gewicht	46 kg

Gerelateerde Producten

404949



hefroller voor laadbord, draagvermogen 500 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen, met massief rubber-banden