

Rechthoekige bak

inhoud 400 l, van hogedruk polyethyleen in natuur, wanden gesloten, gesloten, 4 voeten

Artikelnummer: 450903



Onderrijdbare rechthoekige bak

Rechthoekige bak



- inhoud 400 l
- van hogedruk polyethyleen in natuur
- wanden gesloten
- gesloten
- 4 voeten
- Met deksel
- geschikt voor levensmiddelen
- Plaatsbesparend stapelbaar

Technische details




baktype	Rechthoekige bak	stapelbaar	ja
euronorm	nee	nestbaar	ja
inhoud	400 l	vouwbaar	nee
diepte	725 mm	onderrijdbaar	ja

hoogte	830 mm	onderbouw	4 voeten
breedte	945 mm	afvoer	nee
materiaal	hogedruk polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
vloerconstructie	gesloten	kleur	natuur
onderrijdhoogte	105 mm	gewicht	17,5 kg

Gerelateerde Producten

209611		Onderwagen, voor Rechthoekige bak, laadvlak lengte x breedte 725 x 945 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
451214		stolpdeksel, van polyethyleen, voor Rechthoekige bak met 400 l inhoud, breedte x diepte 945 x 725 mm, in naturel wit

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium