



**Zum Produkt**



Datenblatt

---

## thermoport® CNS 1400 umluftbeheizt

**Der beheizte Speisentransport-Wagen.**

Der fahrbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluftheizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN 1/1 Kühlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

## TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® CNS 1400 umluftbeheizt



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	492 x 769 x 793 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	36,4 kg
Anschlusswert	765 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1.500 mm
Heizbereich	max. +95°C
Fassungsvermögen	63,7 L
Schutzart	IPX5
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	14
Auflageabstand	37 mm
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	75 mm
Max. Zuladung	75 kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
GN-Norm	GN 1/1

## VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.
- Dampfschieber für Feuchtigkeitsregulierung.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.
- Ohne Heizung Hochdruckreiniger im Innenraum, strahlwassergeschützt (IPX5).

## Bestellnummer

85 01 11 02