



## Agrafeuse pneumatique A8016V

Conçue pour la précision et la performance dans les tâches de rembourrage et d'agrafage en continu !

- matériau : boîtier en polymère
- mode d'agrafage : Agrafage
- mode de remplissage du magasin d'agrafes : mécanisme de chargement par le bas
- avec un système de rechargement avec fermeture rapide
- système d'évacuation d'air propre à l'arrière
- lame à haute résistance pour optimiser les performances d'agrafage
- avec double gâchette de sécurité et poignée en caoutchouc souple
- gâchette à tir unique
- nez fin pour des résultats d'agrafage précis
- compresseur d'air nécessaire (non fourni) : fonctionne entre 60 & 100 PSI pour un agrafage rapide & précis
- dimensions : (L)43 x (P)218 x (H)150 mm
- poids : 900 g
- agrafes adaptées : 80/4-15 mm
- **contenu de la livraison** : agrafeuse pneumatique, mallette de transport

Remarque : nous recommandons vivement l'utilisation de clous Tacwise pour une performance ininterrompue sans problème !

### Exemples d'applications :

- pour toute une série d'applications à usage général et de rembourrage
- par ex. pour l'agrafage de chaises, de canapés, de sièges, de rideaux, de stores, de marquises, de carton bitumé, d'isolation, de revêtements, etc.

### Adapté pour :

- pour les installateurs
- pour les bricoleurs
- pour les tapissiers et les décorateurs d'intérieur




Agrafeuse pneumatique A8016V



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

| Produit                      | Couleur | Conditionné | Numéro de fabricant | Code     |
|------------------------------|---------|-------------|---------------------|----------|
| Agrafeuse pneumatique A8016V | orange  |             | A8016V              | 65900086 |