

Kombischrank Quadro

■ übersichtliche Sortierung von Gefahrstoffen

Kombischränke zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 Gefahrstoffverordnung.

- stabiler und hochwertiger Schrank aus Stahlblech, Korpus mit pulverbeschichteter Struktur Oberfläche, anthrazitgrau, RAL 7016, Türen reinweiß, RAL 9010
- vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
- integrierte Stellfüße - einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Flügeltüren mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- doppelwandige Türkonstruktion
- getrennte Schrankabteile, je Abteil innen B x T x H (mm): ca. 486 x 493 x 593
- inkl. komfortablem Kennzeichnungssystem
- Weitere Fachböden oder Tablarauszüge auf Anfrage lieferbar



Tablarauszüge, inkl. herausnehmbarer Kunststoffwanne ermöglichen eine sortierte und sichere Lagerung von Kleingebinden, wie hier am Typ 63-6 gezeigt



NEU

Die Alternative zu Tablarauszügen. Mit Bodenwanne und Einlegeböden ausgestattet, bietet der Kombischrank Typ 124-4 auch Raum für größere Behälter



Einfache und komfortable Kennzeichnung der Lagerabteile mit dem beigelegtem Kennzeichnungssystem

Typ	63-3	63-6	124-4	124-2	124-8
Ausstattung	3 Schrankabteile, mit je 1 x Einlegeboden, 1 x Bodenwanne	3 Schrankabteile, mit je 2 Tablarauszügen	4 Schrankabteile, je 1 x Einlegeboden, 1 x Bodenwanne	4 Schrankabteile, je 2 x Tablarauszüge (links) und 2 x Einlegeboden mit Bodenwanne (rechts)	4 Schrankabteile mit je 2 Tablarauszügen
Maße außen B x T x H [mm]	545 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Türausführung	1-flügelig	1-flügelig	2-flügelig	2-flügelig	2-flügelig
Türanschlag	rechts	rechts	beidseitig	beidseitig	beidseitig
Bestellnummer	219-799-J9	219-798-J9	219-801-J9	219-802-J9	219-800-J9