

### Aufladepulverlöscher

- hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3
- Brandklassen A, B, C
- ideal für GGVS-Transporte
- mit innenliegender CO-Treibmittelflasche
- praktische Schlagknopfarmatur
- abstellbare Löschpistole
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



#### Gleich mitbestellen

- Kraftfahrzeughalterung für Feuerlöscher 6 kg, Bestell-Nr. 116-160-J1

	Inhalt 6 kg	Inhalt 9 kg
Typ	PK 6 PRO	PH 9 PRO
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 183 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmitteleinheiten LE	10	15
Ø x H [mm]	150 x 499	170 x 620
Bestellnummer	273-510-J1	145-622-J1

### Dauerdruckpulverlöscher

- Feuerlöscher gemäß EN 3
- mit Manometer zur Druckkontrolle
- Brandklassen A, B, C
- ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
- mit Druckhebelventil aus Metall
- bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungstiftes unmittelbar einsatzbereit
- einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



	Inhalt 6 kg	Inhalt 12 kg
Typ	PD 6 GA	PD 12 GA
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 233 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmitteleinheiten LE	10	15
Ø x H [mm]	150 x 525	170 x 580
Bestellnummer	123-589-J1	123-591-J1



Dauerdruckpulverlöscher, 6 kg, Bestell-Nr. 123-589-J1

#### Brandklasseneinteilung gemäß EN 2

- Klasse A**  
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die unter Glutbildung verbrennen, z. B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen
- Klasse B**  
Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
- Klasse C**  
Brände von Gasen, z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
- Klasse D**  
Brände von Metallen, z. B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen

### Kohlendioxidlöscher

- für rückstandsfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß EN 3
- geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
- Auslösearmatur, dient gleichzeitig als Hand- und Tragegriff
- unterbrechbarer Löschstrahl

	Inhalt 2 kg	Inhalt 5 kg
Typ	KS 2 SBS	KS 5 SE
Löschmittel	Kohlendioxid	Kohlendioxid
Ausstattung	mit Drahhalter	mit Wandhalter
Rating	34 B	89 B
Löschmitteleinheiten LE	2	5
Ø x H [mm]	117 x 520	152 x 700
Bestellnummer	116-170-J1	116-163-J1



Kohlendioxidlöscher, 2 kg, mit Drahhalter, Bestell-Nr. 116-170-J1



#### Brandschutzschilder

siehe Seite **830**

### Feuerlöscher-Wandhalter

- ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc.
- im Ernstfall sofort griffbereit
- für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher
- aus Polyethylen (PE)
- robust, chemikalienbeständig und rostfrei
- vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand
- inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrigurt mit Klettband

	für 1 Feuerlöscher	für 2 Feuerlöscher
Maße außen B x T x H [mm]	400 x 337 x 850	700 x 337 x 850
Bestellnummer	169-985-J1	169-988-J1

Feuerlöscher-Wandhalterung, für einen Löscher



Bestell-Nr. 169-985-J1

Feuerlöscher-Wandhalterung, für 2 Löscher



Bestell-Nr. 169-988-J1