


Box Mod. CTR 3


Vorteile und Neuheiten | Advantages and innovations




- **Einfache Stapelung**
Easy stacking



- **Robuste Ausführung** - erhöhte Festigkeit
Boden und Seiten geschlossen, schlagfest
Robust design - increased resistance,
bottom and side parts closed, impact proof




- **2 Auslassöffnungen** 1 Zoll
seitlich
2 lateral vent openings 1
inch



- **Erhöhte Bodenfreiheit**
Increased ground clearance




- **2 Auslassöffnungen** 2 Zoll
seitlich
2 lateral vent openings 2
inch




- **Hygienische Ausführung** - keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme - dadurch leichte und schnelle Reinigung
Hygienic design - no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms - thereby easier and faster cleaning possibility




- **2 Auslassöffnungen** 1 Zoll im Boden
2 bottom vent openings 1 inch




- **Verringerte Durchbiegung** durch werkstoffgerechte Konstruktion
Decreased deflection through the material properties



- **2 Auslassöffnungen** 2 Zoll
im Boden
2 bottom vent openings 2
inch



- **Erhöhte Festigkeit** durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen
Improved strenght properties through statically optimized construction of the interior walls



- **Chip Aufnahmetaschen** für Standardtransponder sowie Spezialtransponder für erhöhte Reichweiten in den Füßen und Traversen
Chip pockets in the feet and the runners for standard transponders and special types of transponders for raised up range

Box Mod. CTR 3

Ausführungen | Versions

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ● 4 Füße | ● 4 feet |
| ● 6 Füße | ● 6 feet |
| ● 9 Füße | ● 9 feet |
| ● 2 Traversen | ● 2 runners |
| ● 3 Traversen | ● 3 runners |
| ● 4 Räder
(reduzierte Traglast) | ● 4 wheels
(reduced load capacity) |



Box Mod. CTR 3



- Box aus HDPE, im Spritzgussverfahren hergestellt
- Erstgussmaterial, garantiert und bescheinigt
- Witterungsbeständig und UV- stabil
- Stapelbar und schachtelbar
- Recyclebar
- Lebensmittelrecht
- Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Schlagfest

- Box made of HDPE in an injection moulding process
- Guaranteed and certified first mould
- Weather proof, (UV) sun proof
- Stackable and nestable
- Recyclable
- Made for food storage
- Resistant against base and acid
- Smooth inner sides for easy cleaning
- Impact proof

Ideal für Transport und Lagerhaltung.
Ideal for stockage and transport.

Technische Daten


Außenmaße	1200 x 1000 x 760 mm
Innenmaße	1115 x 915 x 600 mm
Nennvolumen	ca. 610 l
Flächentragkraft im Stapel	450 kg
Gewichte, Standardmodelle:	
- geschlossen, 4 Füße	31,5 kg +/- 3%
- geschlossen, 3 Traversen	36,5 kg +/- 3%
- Deckel	7,3 kg +/- 3%

Technical data

Outer measurements	1200 x 1000 x 760 mm
Inner measurements	1115 x 915 x 600 mm
Nominal volume	ca. 610 l
Lifting capacity	450 kg
Weights, standard versions:	
- closed, 4 feet	31,5 kg +/- 3%
- closed, 3 runners	36,5 kg +/- 3%
- lid weight	7,3 kg +/- 3%

Farben | Colours

Andere Farben auf Anfrage
Other colours available on demand



Deckel
Lid



Neuer Etikettenclip
New label clamp



Heißprägung und Nummerierung
Hot printing and numbering