

## Stufenbohrer-Satz HSS-TiAlN, CBN geschliffen, spiralgenutet in Mini-Box

Stufenbohrer-Satz HSS-TiAlN, spiralgenutet in Mini-Box  
in den Größen 0/9, 1 und 2 für Bleche bis 4,0 mm  
Gr. 0/9: Ø 4,0 - 12,0 mm / Gr. 1: Ø 4,0 - 20,0 mm / Gr. 2: Ø 4,0 - 30,0 mm

Art.-Nr. A 101 032 F



## Kegel- und Entgratsenker-Satz HSS-TiAlN, CBN geschliffen in Mini-Box

Kegel- und Entgratsenker-Satz HSS-TiAlN in Mini-Box  
DIN 335 Form C 90°  
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

Art.-Nr. A 102 156 F

## Maschinengewindebohrer-Sätze DIN 371 in Mini-Box 10tlg.

Satz 1 HSS-Co 5 Grünring für Stähle bis 900 N/mm<sup>2</sup>  
je ein Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS Co 5,  
geschliffen  
M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10  
je ein Maschinengewindebohrer 35° RSP M DIN 371 HSS Co 5,  
geschliffen  
M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10

Art.-Nr. A 245 055 E

Satz 2 HSS Co 5-VAP für VA Stähle bis 1000 N/mm<sup>2</sup>  
je ein Maschinengewindebohrer M DIN 371 HSS Co 5-VAP,  
geschliffen  
M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10  
je ein Maschinengewindebohrer 35° RSP M DIN 371 HSS Co 5-VAP,  
geschliffen  
M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10

Art.-Nr. A 245 055 VA

