

Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 335 x 400 x 300 mm, Inhalt 31 l, Aus Polypropylen in rot, Mit Scharnierdeckel

Artikelnummer: 100701



Euronorm-Behälter

Euronorm-Stapelbehälter




- Höhe x Länge x Breite 335 x 400 x 300 mm
- Inhalt 31 l
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in rot
- Wandkonstruktion geschlossen
- Bodenkonstruktion geschlossen
- Mit Scharnierdeckel
- Verschließbar mit Plomben
- Einfacher Transport durch Muschelgriffe
- mit Stapelrand stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Deckel	ja

Inhalt	31 l	Deckeltyp	Scharnierdeckel
Höhe	335 mm	Schließsystem	Plomben
Länge	400 mm	Tragevorrichtung	Muschelgriffe
Breite	300 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Material	Polypropylen	Lebensmittelgeeignet	ja
recyclebar	ja	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
stapelbar	ja	Farbe	rot
stapelbar durch	Stapelrand	Garantie	5 Jahre
nestbar	nein	Gewicht	2,3 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung