

**stumpf**

## Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, 4 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Fußplatte, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 118148

## stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 4 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- durchgehende Griffleiste
- Auszugsböden mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- mit Auszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Fußplatte

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Fußplatte
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Breite	1000 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Auszugsführung Boden	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszug Schublade	80 %
Traglast Fachboden	50 kg	Auszug Boden	80 %
Schubladen Anzahl	4 Stück	Auszugsperre	ja
Auszugböden	2 Stück	Griff	Drehgriff
Fächer	4 Stück	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	68,7 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		