

Tischheberoller

Traglast 100 kg, max. Einfahrtiefe 850 mm / min. Unterfahrhöhe 635 mm, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 139143



Tischheberoller

Tischheberoller

- Traglast 100 kg
- max. Einfahrtiefe 850 mm / min. Unterfahrhöhe 635 mm
- Hubbewegung wird automatisch in Endposition arretiert
- Absenken über Hebel am Schiebegriff
- Plattform aus Holz mit Gummizapfen
- Quer- und Längsaufnahme möglich
- platzsparend zusammenklappbar
- Höhe x Breite x Tiefe 828 x 1200 x 490 mm
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung



Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Unterfahrhöhe 635 mm

Wagentyp	Tischheberoller	Hubfunktion	Hubbewegung wird automatisch in Endposition arretiert
Traglast	100 kg	Absenkfunktion	über Hebel am Griff
Material	Stahl	Material Plattform	Holz
Material Verarbeitung	verschweißt	Plattform Ausstattung	Gummizapfen
Euronorm	nein	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Lenkstange	ja	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Höhe	828 mm	Bereifung	TPE
Länge	490 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	1200 mm	Radlager	Präzisions-Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	375 mm	Radanordnung	rechteckig
Ladeflächenbreite	375 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Aufnahme	Quer- und Längsaufnahme	Gewicht	18 kg
Einfahrtiefe	850 mm		