

Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3100 x 740 mm, 4 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen, Ständer in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 157836

Kragarmregal

Komplettregal, 1 Grundfeld + 2 Anbaufelder

Kragarmregal

- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 3100 x 740 mm
- 4 Ständer
- Traglast je Ständer 1500 kg
- Nutzung einseitig
- 4 Lagerebenen
- Traglast je Arm 450 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Im Raster von 100 mm verstellbar
- Nutztiefe 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme in RAL5010 Enzianblau
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung




Technische Details

Möbeltyp Regal

Kragarmlänge Gleich lange Arme

Regaltyp	Kragarmregal	Höhenverstellraster Ebene	100 mm
Regalfeld	Komplettregal	Form Regal	gerade
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Ständer	4 Stück
Nutzung	einseitig	Kragarme pro Ständer	3 Stück
Höhe	2000 mm	Traglast pro Arm	450 kg
Breite	3100 mm	Material	Stahl
Nutztiefe	600 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	740 mm	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Lagerebenen	4 Stück	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Traglast gesamt	6000 kg	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Traglast pro Ständer	1500 kg	Gewicht	210 kg
Kragarmausrichtung	gerade		

Zubehör

157837		Kragarmregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm, 1 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen, Ständer in RAL5010 Enzianblau
157838		Kragarm für Kragarmregal, Traglast je Arm 450 kg
157839		Abrollsicherung für Kragarm für Kragarmregal, Höhe 100 mm