

Allzweckwagen

Traglast 150 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 785 x 425
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
silbergrau, Räder mit Vollgummi-
Bereifung



Artikelnummer: 205681

Allzweckwagen

Traglast 75 kg

Allzweckwagen

- Traglast 150 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 785 x 425 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 890 x 485 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silbergrau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Allzweckwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	785 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	425 mm	Bereifung	Vollgummi
Höhe	960 mm	Rad-Ø	125 mm
Etagen Anzahl	2 Stück	Radlager	Gleitlager

Traglast	150 kg	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	Schiebebügel	2 Stück
Oberfläche Plattform	mit Kunststoffbelag	klappbar	nein
Aufbauten	keine	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	890 mm	Farbe	silbergrau
Breite	485 mm	Gewicht	23 kg

Zubehör

176175



Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139644



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz

527975



Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau

533589



Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau