

ZARGES

Sicherheitsstufenleiter

R13step B

Aufstieg beidseitig, 2 x 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Holmlänge 1,98 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219740



ZARGES Sicherheitsstufenleiter R13step B

Speziell für ölige oder nasse Einsatzbereiche

Sicherheitsstufenleiter





- Aufstieg beidseitig
- 2 x 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,98 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 1840 x 560 mm
- Gewicht 10,1 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Sicherheitsstufenleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	1,98 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3,3 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 7	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Höhe	1840 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Breite	560 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	10,1 kg

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz