

Miltex Anti-Ermüdungsmatte Yoga Ergo Fire

Höhe x Länge x Breite 14 x 950 x 650 mm, schwer entflammbar, aus Polyurethan in anthrazit, fördert Entlastung von Rücken und Beinen

VE 2 Stück

Artikelnummer: 500489



YOGA
ERGO
FIRE



Miltex Anti-Ermüdungsmatte Yoga Ergo Fire

Anti-Ermüdungsmatte

- Höhe x Länge x Breite 14 x 950 x 650 mm
- aus Polyurethan in anthrazit
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- fördert Entlastung von Rücken und Beinen
- Temperaturbeständig -40 °C bis +80 °C
- gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
- schwer entflammbar

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Bodenbelag Funktion	fördert Entlastung von Rücken und Beinen
	Bodenbelag	elektrisch leitend	nein
	Material Lauffläche	Schwer entflammbar	ja
	Farbe	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
	Höhe	Brandschutz	schwer entflammbar
	Länge	Norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1

Breite	650 mm	Gewicht	4 kg
Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten		

Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau