


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskoker, type LKV 10075

Artikelnr. 6178338



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie. Speciale lengte op aanvraag

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6178338
Type	LKV 10075
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	100x75x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	16 m
Gewicht	96,00 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	75,00 mm
Zijhoogte	100,00 mm
Kanaalhoogte	100,00 mm
Afmetingen BxH	75x100 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte	5,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>