

**OMSCHRIJVING**

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag, openingsdemping en sluitvertraging (optioneel).

**EIGENSCHAPPEN**


- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 2-5 of 5-6
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.250 of 1.400 mm
- Maximum deurgewicht 100 kg of 120 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij
- Optioneel te voorzien van traploos instelbare sluitvertraging

BEKIJK DE VIDEO




MODELLEN


- E-TS61S hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 2 - 5. Bladmontage scharnierzijde. (voor kopmontage model E-TS61N kiezen)
- E-TS61N hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 2 - 5. Bladmontage niet scharnierzijde. (voor kopmontage model E-TS61S kiezen)



- E-TS61SS hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 5 - 6. Bladmontage scharnierzijde. (voor kopmontage model E-TS61N kiezen)
- E-TS61SN hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 5 - 6. Bladmontage niet scharnierzijde. (voor kopmontage model E-TS61S kiezen)



EIGENSCHAPPEN BLADMONTAGE



- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 180^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf  $70^\circ$
- Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen  $180^\circ$  en  $70^\circ$  (optioneel)


EN 1154 classificatie

4	8	2-5	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classificatie

4	8	5-6	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

EIGENSCHAPPEN KOPMONTAGE



- Sluitsnelheid** traploos instelbaar van  $\pm 140^\circ$  tot  $0^\circ$
- Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen  $10^\circ$  en  $0^\circ$
- Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen  $140^\circ$  en  $70^\circ$  (optioneel)

EN 1154 classificatie

3	8	2-5	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

EN 1154 classificatie

3	8	5-6	1	1	4
---	---	-----	---	---	---