


Technisch specificatieblad

UZD350-3 met buis invoer voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnr. 7410035



Vloertrek- en aftakdoos voor telkens 10 installatiebuizen per kant (M20 of M32) met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeskel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	7410035
Type	UZD 350-3 R
Dimensie	510x467x70
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Opper- vlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	590,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Afmeting A	467,00 mm
Afmeting B	510,00 mm
Afmeting a	362,00 mm
Afmeting b	383,00 mm
Vlak met de vloer verzinkbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekseluitvoering	Universeel
Afdichtingsinbouw-mogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouwopening voor vloer- ropbouw-tank	<input type="checkbox"/>
Ontkoppelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte dekvloer	70-125 mm
voor leidingaansluiting	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanaal	<input type="checkbox"/>
Minimale afwerkvloerhoogte	70
Nominale grootte	350,00 mm
Nivelleerbereik	70,00 - 125,00 mm