

Nano Wit 80lm 2700K Ra>90 Stuurprogramma 350mA apart besteld

Artikelcode: 907003
 EAN: 7021989070030





Elektrisch

System wattage: 1W

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 80lm
 Werkzaamheid: 80 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector medium
 Bundelhoek: 36°
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1



Controle/dimmen

Type: Stuurprogramma 350mA apart besteld

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 27
 Diameter (mm) D: 33
 Cut-out (mm): 25
 Inbouwdiepte plafond (mm): 26
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.028 / 0.024

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 55 x 55 x 55

