


LEDstar Wit 140lm 2700K Ra>90

Artikelcode: 912064
 EAN: 7021989120643

**Elektrisch**

System wattage: 2.4W
 Spanning: 24V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 140lm
 Werkzaamheid: 58 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Plastic Opal
 Bundelhoek: 40°

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting

Montage: In- of opbouw, Binnen
 Kabel: Kabel 3m

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 22
 Diameter (mm) D: 82
 Cut-out (mm): 57
 Inbouwdiepte plafond (mm): 15
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.2 / 0.2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 90 x 90 x 42

