

Artikelnummer: 155640

Kurzbeschreibung: Gereedschapstrolley Projahn proficraft, 1/4", 130-delig, ABS-kunststof, met telescopische handgreep, afsluitbaar, zwart



Langbeschrijving: Gereedschapstrolley Projahn proficraft, 1/4", 130-delig, ABS-kunststof, met telescopische handgreep, afsluitbaar, zwart: De Projahn proficraft gereedschapstrolley is ontworpen voor professioneel, universeel gebruik en bestaat uit in totaal 130 onderdelen, inclusief hoogwaardige 1/4"

inzetstukken. Dankzij het geïntegreerde rolsysteem en een inklikbare telescoopsteel is de trolley van robuust zwart ABS-kunststof gemakkelijk te vervoeren. Het omvangrijke profiel kan worden vergrendeld door middel van een tweede geïntegreerde cilinderslot en zo worden beschermd tegen ongewenste toegang - passende sleutels zijn al bij de levering inbegrepen. Twee toolboards geven een overzicht van de opgenomen tools. Daarnaast bevat de Projahn proficraft gereedschapstrolley ook duidelijk gerangschikte bithouders en bitratels. Verschillende tangen, een mes, een zaag en een slotenmaker en een hamer, alsmede remklauwen en meetlint maken de inhoud compleet.

Inhoudelijk:

- 12 Steeksleutelinzetstukken 6,3 / 1/4" 4 - 13 mm
- 2 verlengingen 6.3 / 1/4" 100 - 150 mm
- 1 omkeerbare ratel 6.3 / 1/4" 48 tanden
- 1 omkeerbare ratel 12,5 / 1/2" 48 tanden
- 1 Insteekbare handgreep 6.3 / 1/4"
- 1 universele verbinding 6,3 / 1/4"
- 1 steekbitadapter voor schroevendraaieraansluitingen / bits 6,3 / 1/4" naar 6,3 / 1/4"
- 3 schroevendraaiers inzetstukken / bits voor sleufschroeven 6,3 / 1/4" 4,5 - 6,5 mm
- 6 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH 6,3 / 1/4" elk 2 PH 1 - 2 - 3 PH 1 - 2 - 3
- 6 schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ 6,3 / 1/4" 2 PZ 1 - 2 - 2 - 3 per stuk
- 9 Schroevendraaiersinzetstukken / Bits voor interne-TX-schroeven met 6,3 / 1/4" voorboring T 8 - 40
- 6 schroevendraaiers inzetstukken / bits voor zeskantige inbusbouten 6,3 / 1/4" 3 - 8 mm
- 1 bit houder met snelspanboorhouder met magnetische snelspanboorhouder van 6,3 / 1/4" 60 mm
- 1 Mini Bit Ratchet 6,3 / 1/4"
- 1-bit schroevendraaiers magnetisch 6,3 / 1/4"
- 16 Steeksleutelinzetstukken 12,5 / 1/2" 10 - 32 mm
- 2 uitbreidingen 12,5 125 - 250 mm - 250 mm
- 1 omkeerbare ratel 12,5 / 1/2" 48 tanden
- 1 cardanvoeg 12,5 / 1/2"
- 1 schuivende handgreep 12,5 / 1/2"
- 1 telescopische magneetheffer
- 1 meetlint 5 m
- 1 Inbussleutelset voor binnenzeskantschroeven met kogelkop lange vorm 1,5 - 10 mm 9 stuks.
- 1 Set inbussleutels voor interne TX-schroeven in lange vorm T 10 - 50 9 stuks.
- 12 Combinatiesleutel 8 - 22 mm
- 1 Telefoon/radio/vlakke ronde neustang 200 mm
- 1 Combinatietang 180 mm
- 1 Waterpomptang 250 mm
- 1 Zijsnijder 160 mm
- 1 vlechtende tang 250 mm
- 2 schroevendraaiers voor sleufschroeven 4 - 8 mm
- 2 Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH PH 1 - 2
- 2 Schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PZ PZ 1 - 2
- 1 spanningstester 110 - 250 V
- 1 VDE-schroevendraaiers voor sleufschroeven 3 mm
- 2 VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH PH 1 - 2
- 1 universeel mes
- 1 Sluizenmakers hamer 300 g
- 1 beugelzaag 260 mm
- 1 remklauwmeter 0 - 150 mm
- 1 aluminium waterpas 400 mm, aluminium waterpas
- 1 set hamers en beitels 5 stuks.
- 1 verstelbare moersleutel 250 mm / 10"

Meer details:

- 130-delige gereedschapstrolley met 1/4" inzetstukken
- Robuust rolsysteem en inklikbare telescopische handgreep voor gemakkelijke hantering
- Gereedschap overzichtelijk gerangschikt en beveiligd tegen uitvallen
- Twee afsluitbare cilindersloten inclusief sleutels
- Twee gereedschapspanelen
- Materiaal: robuust ABS-kunststof
- Kleur: zwart
- Buitenafmetingen gereedschapstrolley: L 460 x B 390

