

16

1634 02


## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

16

1634 02



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PF  
 Kontakt Cu-Legierung, vernickelt  
 Isolierung POM  
 Gehäuse PE

#### Mechanische Daten

Außendurchmesser 5,5 mm  
 Innendurchmesser 2,5 mm

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

#### Elektrische Daten (bei $T_v$ 20 °C)

Bemessungsstrom 3 A  
 Bemessungsspannung 24 V DC  
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
 Isolationswiderstand  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
 ☞ 1610 05 ☞ 1613 21 ☞ 1614 10  
 ☞ 1614 15 ☞ 1614 20 ☞ NEB/J 25  
 ☞ NEB/J 25 C ☞ NEB/J 25 R ☞ NEK/J 250

16

1634 02

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1634 02	2	100	500

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel